

火薬を計る

記載の商品価格は2013年7月30日現在の価格です。
今後、価格の変動がある場合がございますのでご了承下さい。

正確な火薬量を計るのに必要なスケール。定番の手動式もありますが、近年、電子スケールが人気です。ディスペンサー付きなら、より一層作業効率を上げてくれます。電子スケールは便利な反面、エアコンの風や静電気、電気機器(携帯電話等)の電子干渉により誤作動が生じることもある繊細な商品です。

今回ご紹介するライマンの電子スケールは防御シールドがあり、電子干渉を受けにくく出来ています。
(但し、なるべくエアコンや、電気機器の近くに置かないのが得策です！また 電源は日本と米国の周波数や、電圧の違いに影響されない乾電池がオススメです。)

Lyman® 電子スケール



タッチパネルで簡単操作。
+/-0.1グレインの正確さ。
グレイン/グラム切り替え可能。



分銅、スケールパン、ユニバーサルパワーアダプター、クリーニングブラシ付属。
電源は付属のACアダプター(115/230ボルト切り替え可能)もしくは単4電池×3(別売り)を使用できます。

パウダートリックラーはお好みで
右/左どちらか好み場所に取り付け
できます。

Lyman® 電子スケール & ディスペンサー



NEW!
便利な機能が満載。

ケース、パウダーの種類、パウダー重量などのロードデータを最大100件まで記録出来るのが最大の特徴。オートリピート機能で、設定おりのパウダー量を連続で出すことが出来る。

+/-0.1グレインの正確さ。
タッチパネルで操作が簡単。
グレイン/グラム切り替え可能。
115/230切り替え機能有り。



分銅、スケールパン、ユニバーサルパワーアダプター、クリーニングブラシ付属。
電源は付属のACアダプター(115/230ボルト切り替え可能)



分銅、スケールパン
ユニバーサルパワーアダプター、クリーニングブラシ付属。電源は付属のACアダプター(115/230ボルト切り替え可能)

上記Gen5の半分のサイズ。
スペースをとらないので邪魔にならない。ロードデータの記録は出来ない。
オートリピート機能あり。

+/-0.1グレインの正確さ。
タッチパネルで操作が簡単。
グレイン/グラム切り替え可能。

